

# HAMPTON LEGERE

Blanco



Im Falle von externen, außerordentlichen Kostensteigerungen, besteht für Steinpol Central Services ein außerordentliches Kündigungsrecht dieser Preisvereinbarung.

WEEE-Reg.-Nr. DE 49167192



Made in EU.  
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN  
nach den Standards der Europäischen Union.



# HAMPTON LEGERE

Blanco

## MODELLBESCHREIBUNG:

<b>GESTELL:</b>	Stahlrohrrahmen
<b>UNTERFEDERUNG SITZ:</b>	Stahlwellen - Federn
<b>SITZKOMFORT:</b>	<b>standardmäßig: PUR-Schaum</b> alternativ: Federkern gegen Aufpreis <b>Bitte immer angeben, ansonsten wird PUR-Schaum geliefert.</b>  Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um zusätzlich ca. 1 cm.
<b>POLSTERUNG RÜCKEN UND ARMTEIL:</b>	Polyätherschaum
<b>AUFSTEHHILFE:</b>	Max. Belastbarkeit 130 kg
<b>KONTRASTNAHT:</b>	nur auf Kundenwunsch! Kontrastnähte nur Farbe beige oder braun bei allen Stoffen und Leder möglich. Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert!
<b>FUßVARIANTEN:</b>	Siehe Seite 3.

## ERGONOMIEMATRIX:

Für jede Körpergröße der passende Sessel.  
Neun Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

3 Sitzhöhen: 47 / 49 / 51 cm  
3 Sitztiefen: 50 / 53 / 55 cm

		Sitztiefe		
		50 cm	53 cm	55 cm
Sitzhöhe	47 cm	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>
	49 cm	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>
	51 cm	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>

**WELLENBILDUNG:** Wellenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.

**MAßE:** Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

**PIKTOGRAMME:** Die Piktogramme im Preisblatt sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen. Setzen Sie sich bitte bei Unklarheiten mit Ihrem Innen- oder Außendienst in Verbindung.

# HAMPTON LEGERE

Blanco

---

## FUßVARIANTEN:

### DT 1 Drehteller Metall Edelstahl



### DT 2 Drehteller Holz



#### Lieferbare Beiztonfarben:



Buche erle



Nussbaum hell



Wenge

#### Lieferbare Beiztonfarben gegen Aufpreis:



Kernbuche



Eiche geölt



Eiche bianco

### DT 6 Stern



#### Lieferbare Farben:

- chrom hochglanz
- Edelstahl gebürstet
- schwarz matt lackiert

Blanco

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

### GRUNDVERSION:

**Funktion manuell mit Gasdruck:** Manuelle Verstellung der Fußstütze mit Xtra langem Fußteil. Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Bedienhebel. Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition. Manuelle Kopfteilverstellung individuell verstellbar durch einen Rastbeschlag mit Rückholfeder.

### Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

**Kopfteilverstellung motorisch:** Stufenlose Verstellung des Kopfteiles durch einen E-Motor. Die motorische Kopfteilverstellung ist nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.

**Funktion 3-motorisch Herz-Waage:** Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor. Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht. Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer das mitlaufende Armteil integriert. Auch mit Akku lieferbar. Aufgrund der technischen Gegebenheiten erhöht sich bei der Herz-Waage Funktion die Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung um ca. 1 cm.

Als Herz-Waage Position bezeichnet man die Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz. Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen. Müde, schwerere Beine können sich regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.

**Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe:** Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor. Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht. Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer das mitlaufende Armteil integriert. Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe. Auch mit Akku lieferbar. Aufgrund der technischen Gegebenheiten erhöht sich bei der Herz-Waage Funktion die Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung um ca. 1 cm.

**Akku aussenliegend aufsteckbar:** Vor Gebrauch ist der Akku einmal vollständig aufzuladen. Der Akku wird im Rücken waagrecht aufgesteckt und dann einmal um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Somit ist der Akku aktiviert und funktionsfähig. So ist eine kabellose Bedienung gewährleistet. Im Gebrauch ist zu beachten, dass sobald der Akku summt, er sofort aufgeladen werden muss. Das Aufladen muss mit dem mitgelieferten Ladegerät erfolgen.



**Wechselakku:** Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen Wechselakku zu bestellen. Dieser ist bestellbar als Typ 0671 (siehe letzte Seite der Modelltypen in der Preisliste)

# HAMPTON LEGERE

## Blanco

---

### Massage-Funktion:

Die Massage ist ein über Luftdruckkammern gesteuertes Massage-System und besteht aus fünf Luftkammern, die unter dem Bezug auf der Rückenlehne angebracht sind. Die Massage-Funktion wird durch das Bedienfeld (ausser am Armteil vorstehend rechts) gesteuert. Durch zweifachen Druck auf die runde Taste wird die Massage gestartet. Während des Betriebs leuchtet die LED konstant blau.

Bei der Luftdruckmassage wird der Rücken mit sanften Luftdruckwellen massiert. Dynamische Luftpolster erzeugen diese Wellen, indem sie in Intervallen an- und abschwollen und dadurch einen sanften Druck auf den Körper ausüben. Diese spezielle Massage dient der Durchblutungsförderung und kann verhärtetes Gewebe wieder lockern. Im Bereich der Lordose kann zusätzlich die Intensität über die Tasten +/- individuell angepasst werden.

Nach 10 Minuten schaltet sich die Massage selbständig ab und die befüllten Kammern werden entlüftet. Der Entlüftungsvorgang dauert ca. 40 Sekunden währenddessen die LED schnell blinkt. In der Folge ist das System gegen Wiedereinschalten für ca. 5 Minuten lang blockiert, die LED blinkt langsam und schaltet nach Ablauf aus. Anschliessend kann das Programm neu aktiviert werden.

Das Massage-Programm kann jederzeit durch einfaches Drücken der runden LED-Taste manuell abgebrochen werden. Allerdings ist auch dann das System gegen Wiedereinschalten für ca. 5 Minuten gesperrt.

Nicht in Kombination mit Aufstehhilfe lieferbar.

### Motorische Bedienung:

#### Handschalter




#### Bedienfeld Massage-Funktion:



### FUNKTIONSBECHREIBUNG/-DARSTELLUNG:


#### Funktion: mitlaufendes Armteil in Kombination mit motorischen Funktionen

Beim Herausfahren der Fußstütze senken sich gleichzeitig die Armteile in eine bequeme Komfortposition ab.



# HAMPTON LEGERE

Blanco

	1	2	3	4
				
	<b>Drehessel manuell mit Gasdruck</b>	<b>Drehessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage</b>	<b>Drehessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe</b>	<b>Nackenrolle lose</b>
Typen:				
Typ-Nr.:	<b>1222</b>	<b>1222_3M.HW</b>	<b>1222_3M.HW.ASH</b>	<b>0251</b>
B/H/T in cm (H in Abhängigkeit Sitzhöhe Ergonomie S1 - L3)		<b>78 / 124 - 128 / 85</b>		<b>35 / 17 / 7</b>
Sitztiefe in cm		<b>50 / 53 / 55</b>		
Sitzhöhe in cm (Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 1 cm)		<b>47 / 49 / 51</b>		
Sitzbreite in cm		<b>51</b>		
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 50 cm		<b>182</b>		
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 53 cm		<b>185</b>		
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 55 cm		<b>187</b>		
Stoffgruppe B (PG 01)				
Stoffgruppe B1 (PG 02)				
Stoffgruppe B2 (PG 03)				
Stoffgruppe C (PG 04)				
Stoffgruppe D (PG 05)				
Stoffgruppe E (PG 06)				
Stoffgruppe F (PG 07)				
Stoffgruppe I (PG 12)				
Leder Punch				
Leder LL Duca				
Leder Rancho				
Leder 93, LL Nubia, LL Dolcia, LL Evita				
Leder LL Eleganzia, Leder Reno				

**Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:**

Kopfteilverstellung motorisch, Typ 0236 (FUNK0254)				
Massage-Funktion, Typ 0072 (FUK0009, FUNK0387)				
Akku aussenliegend aufsteckbar, Typ 0370 (FUNK0386, FUNK0387)				
Federkern, Typ 0310 (SITZKOM0005)				
DT 2 Drehteller Kernbuche/Eiche geölt/Eiche bianco, Typ 0204 (FAR0059 / FAR0060 / FAR 0070)				

Kopfteilverstellung motorisch nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.

# HAMPTON LEGERE

Blanco

	5 
	<b>Wechselakku</b>
Typ:	
Typ-Nr.:	<b>0671</b>
B/H/T in cm	<b>9 / 14 / 4</b>
Zubehörteil	